

# Oro paruošimo blokad

## LFR-1/8-D-MINI-KB



Gaminio numeris: 185719

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Susideda iš rankinio įjungimo/išjungimo vožtuvo, filtro/regulatoriaus ir paskirstymo kaladėlės, su tvirtinimo kronšteinais. Su rankiniu kondensato išleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Serijos	D
Vykdklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrucija	Tvirtinimo elementas Įjungimo/išjungimo vožtuvas Filtru regulatorius su manometru
Maksimalus kondensato kiekis	22 cm <sup>3</sup>
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	700 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.000 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC