

# Vakuomo generatorius CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8



Gaminio numeris: 185871

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su ežektoriaus impulsu

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	0,95 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Gilus vakuumas
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Maksimalus vakuumas	85 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	114 g
Elektrinis pajungimas	Kištukas
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Vakuomo pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu