

Posūtkio pavara DSM-10-240-P-A-FF-FW

Gaminio numeris: 185947

FESTO

su flanšu ant veleno, su stabdžiu, su pozicijos sekimu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Dydis | 10 |
| Dempferiavimo kampas | 0 deg |
| Posūtkio kampo nustatymo diapazonas | 0 ... 200 deg |
| Pasisukimo kampas | 0 ... 200 deg |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Tikslus nustatymas | -5 deg |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Konstrukcija | Sukamas sparnas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Darbinis slėgis | 2,5 ... 8 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2 Hz |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0,85 Nm |
| Leidžiamas masės inercijos momentas | 0,0026 kgm ² |
| Produkto svoris | 265 g |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | M3 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of drive shaft | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Aliuminis anoduotas |