

Kreipiantieji cilindrai



DFP-80-50-PPV-A

Gaminio numeris: 186756
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Apsauga nuo susisukimo, padėties nustatymui.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	50 mm
Stūmoklio diametras	80 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	0,5 ... 10 bar
Maksimalus greitis	0,9 m/s
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	32 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	2.262 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	3.016 N
Judanti masė	3.305 g
Produkto svoris	8.077 g
Pneumatinis pajungimas	G3/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	Termiškai apdirbtas plienas