

Kreipiantieji cilindrai

DFP-25-100-PPV-A-S2

Gaminio numeris: 186776
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Apsauga nuo susisukimo, padėties nustatymui, su dviem kotais.
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės
alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Ėiga | 100 mm |
| Stūmoklio diametras | 25 mm |
| Dempferiavimas | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Cirkuliuojantis guolio kreipiklis |
| Konstrukcija | Kreipiamoji |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Stūmoklio kotas į abi puses |
| Darbinis slėgis | 0,5 ... 10 bar |
| Maksimalus greitis | 1,5 m/s |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Dempferiavimo ilgis | 17 mm |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 217 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 217 N |
| Judanti masė | 355 g |
| Produkto svoris | 902 g |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aliuminio liejinys |
| Material piston rod | Terminiškai apdirbtas plienas |