


# Kreipiantieji cilindrai

## DFP-50-320-PPV-A-S2

Gaminio numeris: 186790  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Apsauga nuo susisukimo, padėties nustatymui, su dviem kotais.  
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	320 mm
Stūmoklio diametras	50 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Stūmoklio kotas į abi puses
Darbinis slėgis	0,5 ... 10 bar
Maksimalus greitis	1 m/s
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	22 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	884 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	884 N
Judanti masė	3.169 g
Produkto svoris	6.091 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	Be vario ir PTFE.
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	Terminiškai apdirbtas plienas