

# Kabelis


## KMP2-03-E-X-26

Gaminio numeris: 18683

FESTO

[Galimas kabelio ilgis](#)

[Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.](#)



Exemplary representation

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	$\leq 250$ V
Nominalus DC įtampos lygis	$\leq 300$ V
Leidžiama srovės apkrova	7,5 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 80 °C -20 ... 80 °C
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas 26-galvučių
Kabelio struktūra	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabelio skersmuo	15 mm
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Spalvos kodas, šerdies izoliacija	Juodi laidai su nuoseklia numeracija nuo 1 iki 26
Informacija apie sandariklius	CR Šviesus ir atsparus alyvai
Informacija apie tvirtinimą	Vario lydinys Nikeliuota
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Auksoota