


Kištukas SEA-GS-M8

Gaminio numeris: 18696

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montavimo tipas	su sriegine įvove
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	9 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai M8x1 Tiesi jungtis / lituojama prieiga
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 60 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	3 A
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Kabelio prijungimas	Pg7
Leistinas kabelio skersmuo	3,5 ... 5 mm
Gnybto skerspjūvis	0,25 mm ²
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-40 ... 85 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material of union nut	Nikeliuotas varis
Material electrical contact	Žalvaris Auksuota