


Kabelio lizdas ASI-SD-PG-M12

Gaminio numeris: 18789

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	27,6 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Kištuko lizdas, pajungimas tiesiai Įsuktas terminalas
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 125 V
Leidžiama srovės apkrova	3 A
Kabelio prijungimas	Pg9
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm ²
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juoda
Material of union nut	Nikeliuota
Material electrical contact	Bronzinis