


# Lizdo jungtis MSSD-EB-M12-MONO

Gaminio numeris: 188024

FESTO

skirstytuvams MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu
Produkto svoris	13,18 g
Elektrinė jungtis 1	Socket, to EN 175301-803, type C
Elektrinė jungtis 2	Straight plug, M12x1, 2-pin, A-coded
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 24 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominalus AC įtampos lygis	12 ... 24 V
Leidžiama srovės apkrova	0,12 A
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA
Korpuso spalva	permatomas
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR NBR
Material electrical contact	Silver-plated copper alloy Brass, gold-plated