

Trumpos eigos cilindras AEVC-4-5-A-P

Gaminio numeris: 188053
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Be padėties jutiklio naudojimo galimybės, kotas su išoriniu sriegiu.
Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	5 mm
Stūmoklio diametras	4 mm
Spyruoklės gražinimo jėga, įtraukimas	1 N
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	Be
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	4,9 N
Judanti masė	0,2 g
Produkto svoris	4,3 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material piston rod	Aliuminio liejinys anoduotas