

# Apvalus cilindras DSEU-16-160-P-A-MA

Gaminio numeris: 188652

FESTO

Antgalis su oro padavimu jungtimi  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	160 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	ašinis maitinimo portas
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	0 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	104 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	121 N
Judanti masė 0 mm eigos	16,2 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	5 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	47,7 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis