

Apvalus cilindras DSEU-20-200-P-A-MA

Gaminio numeris: 188662

FESTO

Antgalis su oro padavimu jungtimi
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Eiga | 200 mm |
| Stūmoklio diametras | 20 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | ašinis maitinimo portas |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 80 °C |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 158 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 189 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 31,3 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 7,4 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 107,6 g |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie sandariklius | TPE-U(PU) |
| Informacija apie tvirtinimą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |