

Apvalus cilindras DSEU-10-40-P-A-MQ

Gaminio numeris: 188749

FESTO

Antgalis su statmena oro padavimo jungtimi
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	40 mm
Stūmoklio diametras	10 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	šalutinis maitinimo portas
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	0 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	40 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	47 N
Judanti masė 0 mm eigos	5,5 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	2,5 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	18,9 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis