

Plastikiniai vamzdeliai

PUN-CM-4-SW

Gaminio numeris: 188882

FESTO

Kalibruota išorė, QS- tipo sujungimams, poliuretanas (neapbruota naudojimui maisto pramonėje). Antistatinis gaminys.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	4 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	17 mm
Vidinis diametras	2,5 mm
Min. lenkimo spindulys	8 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Atsparus paviršius	0,01 ... 10 MOhm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,00993 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 4mm
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)