

# suction gripper ESG-20

Gaminio numeris: 189173

FESTO



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Siurbtuko diametras	20 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Special characteristics	Antistatiškas
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje Vakuumo jungtis šone su aukščio kompensatoriumi With long height compensator
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 4
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias Apvalus, padidinto gylio Apvalus, 1,5- gofro Apvalus, 3,5 gofro
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-30 ... 200 °C
Vakuumo pajungimas	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	BR FPM NBR PUR VMQ (silikonas)