


suction gripper ESG-8X30

Gaminio numeris: 189187

FESTO

Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Siurbtuko dydis	8x30 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuomo jungtis viršuje Vakuomo jungtis šone su aukščio kompensatoriumi With long height compensator
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 4
Siurbtuko forma	Ovalus, plokščias
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Vakuomo pajungimas	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR