


suction gripper ESG-20X60

Gaminio numeris: 189190

FESTO

Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Siurbtuko dydis	20x60 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje Vakuumo jungtis šone su aukščio kompensatoriumi With long height compensator
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 5
Siurbtuko forma	Ovalus, plokščias
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Vakuumo pajungimas	G1/8 G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR