


suction cup holder ESH-HB-2-PK

Gaminio numeris: 189206

FESTO

be aukščio kompensatoriaus, vakuumo jungtis šone.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Volume	0,188 cm ³
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis šone
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 2
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	11 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Siurbtuko tvirtinimas	4 mm skersmuo
Vakuumo pajungimas	PK-4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR Plienas
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Termiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas