


suction cup holder ESH-HC-6-G

Gaminio numeris: 189222

FESTO

su aukščio kompensatoriumi, vakuomo jungtis viršuje, kompensatorius pritvirtintas dvejomis šešiakampėmis veržlėmis.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	20 mm
Volume	11,537 cm ³
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuomo jungtis viršuje su aukščio kompensatoriumi
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 6
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	472 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Siurbtuko tvirtinimas	M20x2
Vakuomo pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Termiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas