

suction cup holder ESH-HCL-2-QS

Gaminio numeris: 189225

FESTO

su padidintu aukščio kompensatoriumi, vakuumo jungtis viršuje,
kompensatorius pritvirtintas dvejomis šešiakampėmis veržlėmis.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui | 10 mm |
| Volume | 0,519 cm ³ |
| Montavimo pozicija | Vertikalus |
| Konstrukcija | Vakuumo jungtis viršuje su aukščio kompensatoriumi |
| Sąsaja su siurbtuko laikikliu | Dydis 2 |
| Darbinė terpė | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 20 g |
| Montavimo tipas | Su užraktu |
| Siurbtuko tvirtinimas | 4 mm skersmuo |
| Vakuumo pajungimas | QS-6 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR Plienas |
| Material bracket | Aliuminis Nickel-plated brass POM Termiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas |