

Skirstytuvų sala VIFB-04-D-1-B


Gaminio numeris: 18923

FESTO

su Fieldbus jungtimi, 1 dydis.

Priklausomai nuo konfigūracijos, paveikslai, techniniai duomenys ir atitinkami priedai gali ne tiksliai atitikti produktą.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

~ConflIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės 5/2 bistabilus 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas 5/3 uždaras
Standartinis nominalus srauto debitas	1.200 ... 2.600 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Elektrinis valdymas	Fieldbus Integruotas valdiklis
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	16
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	04
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Modulinis su galimybe išplėsti
Valdymo slėgis	2 ... 10 bar
Tinkamumas vakuumui	Taip
Nominali darbinė kintama įtampa	110 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C