

suction cup holder ESH-HD-2-QS

Gaminio numeris: 189235

FESTO

su aukščio kompensatoriumi, vakuumo jungtis šone, kompensatorius pritvirtintas dvejomis šešiakampėmis veržlėmis.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	3 mm
Volume	0,417 cm ³
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis šone su aukščio kompensatoriumi
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 2
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	15 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Siurbtuko tvirtinimas	4 mm skersmuo
Vakuumo pajungimas	QS-6
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR Plienas
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Termiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas