


suction cup holder ESH-HDL-6-G

Gaminio numeris: 189252

FESTO

su padidintu aukščio kompensatoriumi, vakuumo jungtis šone,
kompensatorius pritvirtintas dvejomis šešiakampėmis veržlėmis.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	40 mm
Volume	16,968 cm ³
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis šone su aukščio kompensatoriumi
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 6
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	560 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Siurbtuko tvirtinimas	M20x2
Vakuumo pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bracket	Aliuminis Nickel-plated brass POM Terminiškai apdirbtas plienas aukštai legiruotas plienas