


# suction cup holder ESH-HE-4-G1/8

Gaminio numeris: 189256

FESTO

be aukščio kompensatoriaus.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Volume	0,289 cm <sup>3</sup>
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 4
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	11 g
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu per vakuumo prieigą
Siurbtuko tvirtinimas	M6
Vakuomo pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	Aliuminio liejinys NBR POM Plienas
Material bracket	Termiškai apdirbtas plienas