

suction cup holder ESH-HF-2-M10X1

Gaminio numeris: 189261

FESTO

su aukščio kompensatoriumi.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui | 2,6 mm |
| Nominalus dydis | 2 mm |
| Volume | 0,09 cm ³ |
| Montavimo pozicija | Vertikalus |
| Konstrukcija | Vakuumo jungtis viršuje su aukščio kompensatoriumi |
| Sąsaja su siurbtuko laikikliu | Dydis 2 |
| Darbinė terpė | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 14 g |
| Montavimo tipas | Su išoriniu sriegiu per vakuumo prieigą |
| Siurbtuko tvirtinimas | 4 mm skersmuo |
| Vakuumo pajungimas | M10x1 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR POM |
| Material bracket | Termiškai apdirbtas plienas |