

# Vakuuminis siurbtukas ESS-6-SU

Gaminio numeris: 189275

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Min. detalės spindulys	15 mm
Nominalus dydis	2 mm
Siurbtuko diametras	6 mm
Siurbtuko apimtis	0,015 cm <sup>3</sup>
Tinkama numetimo impulsui	≤ 4 bar
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 2
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	1,1 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	3 N
Produkto svoris	0,2 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	Inside diameter 4 mm
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Material of threaded plug	Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	PUR