


Vakuuminis siurbtukas ESS-200-SF

Gaminio numeris: 189333

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Min. detalės spindulys	680 mm
Nominalus dydis	10 mm
Siurbtuko diametras	200 mm
Siurbtuko apimtis	245,454 cm ³
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 6
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-10 ... 200 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	1.610 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	500 N
Produkto svoris	1.198 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	M20x2
Spalva	pilkas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Material of threaded plug	NBR Nikeliuotas plienas. Cinkuotas ir chromu padengtas plienas
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	FPM