

# Vakuuminis siurbtukas

## ESS-50-ES

Gaminio numeris: 189352

FESTO

lengvai pakeičiamas,



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Min. detalės spindulys	100 mm
Nominalus dydis	3 mm
Siurbtuko diametras	50 mm
Siurbtuko apimtis	7,9 cm <sup>3</sup>
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 4
Siurbtuko forma	Apvalus, padidinto gylio
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-30 ... 180 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	103,6 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	42,5 N
Produkto svoris	23,4 g
Montavimo tipas	per vakuumo priedą
Vakuomo pajungimas	M6
Spalva	permatomas
Atramos kietumas	50 +/- 5
Material of threaded plug	Formuojamas aliuminio lydinys, nikeluotas Nikeluotas varis Cinkuotas ir chromu padengtas plienas
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	VMQ (silikonas)