

Vakuuminis siurbtukas ESS-40-CN

Gaminio numeris: 189404

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams	12,8 mm
Min. detalės spindulys	100 mm
Nominalus dydis	3 mm
Siurbtuko diametras	40 mm
Siurbtuko apimtis	19,72 cm ³
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 4
Siurbtuko forma	Apvalus, 3,5 gofro
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	42,4 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	47,5 N
Produkto svoris	21,9 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	M6
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	50 +/- 5
Material of threaded plug	Formuojamas aliuminio lydinys, nikeluotas Nikeluotas varis Cinkuotas ir chromu padengtas plienas
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR