


Skirstytuvų sala VIMP-03-B

Gaminio numeris: 18970

FESTO

su daugiašerđine jungtimi.

Priklausomai nuo konfigūracijos, teoriniai duomenys pateikti duomenų lape ir atitinkami priedai gali ne visiškai tikti šiam produktui.



Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės 5/2 bistabilus 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorientas 5/3 uždaras
Standartinis nominalus srauto debitas	300 ... 1.300 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Elektrinis valdymas	Multipol
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	24
Maksimalus slėgio zonų skaičius	3
Elektrinių I/O sistema	Taip
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Plotis	18 mm 26 mm
Apsaugos klasė	IP65
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	03
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Modulinis su galimybe išplėsti
Darbinis slėgis skirstytuvų salai su vidiniu valdymo oru	4 ... 8 bar
Valdymo slėgis	4 ... 6 bar
Tinkamumas vakuumui	Taip
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Tempės temperatūra	-5 ... 50 °C