


Posūtkio pavara DRD-8-F05-C

Gaminio numeris: 189817

FESTO

Dvigubo veikimo, VDI/VDE 3845 oro jungtis, Namur vožtuvai gali būti pritvirtinti tiesiogiai prie flanšo



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	8
Flanšo skylės modelis	F05
Pasisukimo kampas	90 deg
Jungčių pajungimas atitinka standartą	ISO 5211
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Krumpliatiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	Be
Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
ATEX kategorijos dujos	II 2G
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	c T6
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	c 60°C
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Sukimo momentas prie 6 bar	74 Nm
Oro sunaudojimas ciklui 0°-90°-0° prie 6 bar	4,2 l
Produkto svoris	2.200 g
Veleno pajungimas	V14
Pneumatinis pajungimas	Pajungimo padas G1/4
Informacija	Turi PWIS medžiagų