

# Posūkio pavara DRE-4-F05-Q06-FS-PS

Gaminio numeris: 189977

FESTO

Viengubo veikimo, VDI/VDE 3845 oro jungtis, Namur vožtuvai gali būti pritvirtinti tiesiogiai prie flanšo

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė  |
|--|--|
| Pavaros dydis                                | 4  |
| Flanšo skylės modelis                        | F05  |
| Pasisukimo kampas                            | 90 deg   |
| Jungčių pajungimas atitinka standartą        | ISO 5211   |
| Dempferiavimas                               | Be amortizavimo  |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks   |
| Darbo režimas                                | vienpusio veikimo  |
| Konstrukcija                                 | Krumpliaštiebis/krumpliaratis  |
| Pozicijos atpažinimas                        | Be   |
| Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą    | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| Darbinis slėgis                              | 2 ... 10 bar   |
| Darbinė terpė                                | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei      | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 3  |
| Aplinkos temperatūra                         | -20 ... 80 °C  |
| Oro sunaudojimas ciklui 0°-90°-0° prie 6 bar | 1,8 l  |
| Produkto svoris                              | 1.200 g  |
| Veleno pajungimas                            | V14  |
| Pneumatinis pajungimas                       | Pajungimo padas<br>G1/8  |
| Informacija                                  | Turi PWIS medžiagų   |
| Informacija apie pavaros veleną              | Aliuminis<br>anoduotas   |
| Informacija apie uždengimą                   | PA   |
| Informacija apie sandariklius                | NBR  |
| Informacija apie tvirtinimą                  | Aliuminis<br>anoduotas   |