


Įkišama pertvarinė jungtis QSSF-1/2-16-B

Gaminio numeris: 190657

FESTO

su vidiniu sriegiu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	15 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Bulkhead
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nominalus užveržimo momentas	26 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	116 g
Montavimo tipas	External hexagon A/F 29 External hexagon A/F 32
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 16 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Nikeliuotas varis
Material release ring	POM
Material nut	Nikeliuotas varis
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis