


Atbulinis vožtuvas H-QSM-5/32-U

Gaminio numeris: 190841

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Negrįžtama funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-5/32
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-5/32
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Standartinis nominalus srauto debitas	139 l/min
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Material housing	Aliuminis
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Min. differential pressure, opening	0,1 bar
Min. differential pressure, closing	0,2 bar
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	5,3 g
Informacija	atitinka RoHS