


# Manometras PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Gaminio numeris: 1908519

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Indikacijos diapazonas (bar)            | 0 ... 60 bar   |
| Display range                           | 0 ... 6 MPa<br>0 ... 870 psi   |
| Atitinka standartus                     | EN 837-1   |
| Manometro nominalus dydis               | 63   |
| Konstrukcija                            | manometras   |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į liniją   |
| Darbinė terpė                           | Inertinės dujos<br>Neutralūs skysčiai                                |
| Operating pressure MPa                  | 0 ... 6 MPa  |
| Darbinis slėgis                         | 0 ... 60 bar   |
| Operating pressure                      | 0 ... 870 psi  |
| Kintantis apkrovos faktorius            | 0,66   |
| Matavimo tikslumo klasė                 | 1,6  |
| Apsaugos klasė                          | IP65   |
| Saugojimo temperatūra                   | -40 ... 70 °C  |
| Terpės temperatūra                      | 0 ... 60 °C  |
| Aplinkos temperatūra                    | 0 ... 60 °C  |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B2-L   |
| Informacija                             | atitinka RoHS  |
| Pajungimo pozicija                      | Apačioje   |
| Pneumatinis pajungimas                  | G1/4   |
| Medžiaga                                | Žalvaris   |
| Material of threaded plug               | Žalvaris   |
| Material housing                        | Plienas  |
| Material screen                         | PS   |
| Korpuso spalva                          | sidabrinis   |
| Produkto svoris                         | 80 g   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Netinka acetilenui<br>Netinka deguoniui                              |
| Skalė                                   | Triple scale<br>Bar (išorinis)<br>MPa (outer scale)<br>psi (vidinis) |