

Atbulinis vožtuvas HB-1/4-QS-5/16-U

Gaminio numeris: 190864

FESTO

Srauto greitis iš QD jungties į vidinį sriegį
Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Negrįžtama funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-5/16
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPT
Montavimo tipas	Su sriegiu
Standartinis nominalus srauto debitas	739 l/min
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Material housing	Žalvaris
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Min. differential pressure, opening	0,1 bar
Min. differential pressure, closing	0,2 bar
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	24 g
Informacija	atitinka RoHS