

# Rutulinis skirstytuvas QH-QS-3/16-U

Gaminio numeris: 190882  
Nebetiekiamas produktas


FESTO

su QS įstumiama jungikliu.

Šis produktas galimas tik užsakyti iš Festo USA.

Šis tipas tinkamas vakuumui.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	rankinis
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Nominalus dydis	2,5 mm
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Sandarinimo principas	švelnus
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Produkto svoris	12 g
Informacija	atitinka RoHS