



# Diferencinis slėgio vožtuvas LRL-1/4-NPT-QS-3/8-U

Gaminio numeris: 190911  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

be monometro, su išoriniu sriegiu ir QS- jungtimi

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Valdiklio funkcija                      | Diferencialinis slėgis, pastovus   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | 1/4 NPT  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | QS-3/8   |
| Montavimo tipas                         | Su sriegiu   |
| Slėgis jėjime 1 Mpa                     | 0 ... 0,9 MPa  |
| Jėjimo slėgis 1                         | 0 ... 9 bar  |
| Slėgis jėjime 1psi                      | 0 ... 130,5 psi  |
| Aplinkos temperatūra                    | 0 ... 60 °C  |
| Material housing                        | PBT-sustiprintas   |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]                                   |
| Montavimo pozicija                      | Bet koks   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Produkto svoris                         | 41,5 g   |
| Material of threaded plug               | Žalvaris   |
| Informacija                             | atitinka RoHS  |