

Vakuomo siurbtukas ESV-40-SS

Gaminio numeris: 190991

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Min. detalės spindulys | 230 mm |
| Siurbtuko diametras | 40 mm |
| Siurbtuko apimtis | 1,566 cm ³ |
| Pajungimo pozicija | viršuje |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Siurbtuko forma | Apvalus plokščias |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Nominalus darbinis slėgis | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Darbinė terpė | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -30 ... 180 °C |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 69,6 N |
| Produkto svoris | 7,4 g |
| Spalva | permatomas |
| Atramos kietumas | 50 +/- 5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material suction cup | VMQ (silikonas) |