

# Vakuomo siurbtukas ESV-60-SS

Gaminio numeris: 191001

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Min. detalės spindulys	350 mm
Siurbtuko diametras	60 mm
Siurbtuko apimtis	3,953 cm <sup>3</sup>
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-30 ... 180 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	166,1 N
Produkto svoris	22 g
Spalva	permatomas
Atramos kietumas	50 +/- 5
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	VMQ (silikonas)