

Vakuomo siurbtukas ESV-50-BU

Gaminio numeris: 191064

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius vakuomo siurbtukams	11 mm
Min. detalės spindulys	150 mm
Siurbtuko diametras	50 mm
Siurbtuko apimtis	14,23 cm ³
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Apvalus, 1,5- gofro
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	72,6 N
Produkto svoris	13,9 g
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	PUR