

Amortizatorius YSRW-5-8

Gaminio numeris: 191192

FESTO

Savaime besireguliuojantis, su progresyvios charakteristikos kreive.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	5
Eiga	8 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	2 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	8 mm
Maks. stabdymo jėga	200 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	1,3 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	10.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,01 J
Numetimo jėga	0,9 N
Produkto svoris	8 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas