



# Tandeminis cilindras DNCT-5"- -PPV-A

Gaminio numeris: 191230

FESTO

Pagal ISO 15552, profiliuotas cilindro korpusas, padėties nustatymui, valdoma amortizacija galinėse padėtyse.

Padėties indikavimas galimas tik cilindro koto pusėje.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	3 ... 500 mm
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Operating pressure MPa	0,06 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0,6 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Dempferiavimo ilgis	42 mm
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	13.500 g
Pneumatinis pajungimas	1/2 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Padengtas aliuminiu
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas