

Šviečiantis sandariklis MF-LD-230AC

Gaminio numeris: 19144

FESTO

MSFG, MSFW elektromagnetinei ritei.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Produkto svoris	1,6 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type B to EN 175301-803 Stačiakampė konstrukcija MSF
Nominali darbinė kintama įtampa	230 V
Atsparumas smūgiams	4 kV
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Nominali galia, šviečiantis tarpiklis	0,33 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3
Material housing	TPE-U(PU)
Spalva	permatomas