



Rutulinio skirstytuvo pavaros komponentas

VZBC-20-FF-40-22-F0304-V4V4T-PS30-R-90-4-C

Gaminio numeris: 1915402

FESTO

Stainless steel, with single-acting actuator DAPS, 2/2-way, nominal width DN20, PN40, DIN 1092-1.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė Posūtkio pavaras
Veikimo būdas	pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Žiedinis korpusas su srieginiu flanšu
Komutavimo pozicijos indikatorius	Griovelio kryptis = srauto kryptis
Skersmuo DN	20
Darbinis slėgis	6 ... 8,4 bar
Nominalus armatūros slėgis	40
Terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos Vanduo (be vandens garų) Neutralūs skysčiai
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-10 ... 200 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Srautas Kv	45,6 m ³ /h
Didžiausia mazgo paviršiaus temperatūra	TX
Explosion group assembly	IIC, IIIC
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Korpuso medžiagos numeris	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-sustiprintas
Material ball	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Rutuliuokų medžiagos numeris	1.4408
Material shaft	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Veleno medžiagos numeris	1.4401
Produkto svoris	4.350 g
Nesprogi aplinkos temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress