

Slėgio jutiklis SDE1-V1-G2-HQ4-C-P2-M8

Gaminio numeris: 192037
Nebetiekiamas produktas

FESTO

vakuumui su M8 kištukiniu prijungimu.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus |
| Informacija | Be vario ir PTFE. atitinka RoHS |
| Matuotas kintamasis | Diferencialinis slėgis Santykinis slėgis |
| Matavimo metodas | Pjerezozistyvinius slėgio jutiklis su atvaizdavimu |
| Slėgio matavimo riba, pradinė reikšmė | 0 bar |
| Slėgio matavimo riba, galinė reikšmė | -1 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Terpės temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Tikslumas, FS | 2 %FS |
| Jungiklio išėjimas | 2xPNP |
| Perjungimo funkcija | Laisvai programuojamas |
| Komutavimo elemento funkcija | Perjungiamas |
| Perjungimo taško atkuriamumas | 0,3 % |
| Maksimali išėjimo srovė | 150 mA |
| Atsparumas trumpam jungimui | Pulsuojantis |
| Nominalus DC įtampos lygis | 15 ... 30 V |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Elektrinis pajungimas | Kištukas apvalios konstrukcijos pagal EN 60947-5-2 M8x1 4-poliai |
| Montavimo tipas | su bėgeliu |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pneumatinis pajungimas | QS-4 |
| Produkto svoris | 70 g |
| Material housing | PA POM- sustiprinta |
| Displėjaus tipas | LCD |
| Darbo režimo displėjus | LCD |
| Nustatymo pasirinkimai | Teach-In |
| Apsauga nuo manipuliavimo | PIN-Code |
| Slenksčio reikšmės nustatymo diapazonas | 2 ... 99,8 % |
| Nustatytos histerezės ribos | 0 ... 90 % |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |