

Filtras-regulatorius LFR-3/4-D-5M-O-MIDI

Gaminio numeris: 192616

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su metaline apsauga, be manometro, filtravimo laipsnis 5 µm. Su rankiniu kondensato išleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Midi
Serijos	D
Vykdklikio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtras regulatorius be manometro
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	Prepared for G1/4
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.600 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	900 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC