


T įkišama detalė

QST-F-G1/8-8

Gaminio numeris: 193430

FESTO

pasukamas 360°, su išoriniu sriegiu ir išorinė penkiakampe veržle



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	3,8 mm
Sandarinio tipas ant varžto	Sandarinio žiedas
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Tinkama kontaktui su maisto produktais	pagal gamintojo deklaraciją
Aplinkos temperatūra	0 ... 150 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Maksimalus priveržimo momentas	10 Nm
Produkto svoris	28 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 8mm išorinio skersmens
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris Chromu ir nikeliu padengta
Informacija apie sandarinimo žiedus	FPM
Informacija apie žarnelės sandariklį	FPM