


# Vakuomo generatorius VN-10-H-T3-PQ2-VA4-R01

Gaminio numeris: 193528

FESTO

Standartinis, didelis vakumas, plotis 14 mm, T formos su prijungimo jungtimi ir atviru duslintuvu. Vakuminė jungtis su išoriniu sriegiu.



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Nominalus dydis, Laval tūtelė                             | 0,95 mm  |
| Tinklelio matmuo  | 14 mm  |
| Konstrukcija, slopintuvas                                 | atidaryta  |
| Montavimo pozicija  | Bet koks   |
| Išmetiklio charakteristikos                               | Gilus vakuumas<br>Standartas                     |
| Integruota funkcija                                       | Atviras slopintuvas                              |
| Konstrukcija  | T- forma   |
| Nominalus slėgis maksimaliam prisiurbimui                 | 3,1 bar  |
| Darbinis slėgis   | 1 ... 8 bar                                      |
| Nominalus slėgis maksimaliam vakuumui                     | 4,5 bar  |
| Maksimalus vakuumas                                       | 89 %   |
| Nominalus darbinis slėgis                                 | 6 bar  |
| Maksimalus siurbimo srautas atmosferinio slėgio atžvilgiu | 25 l/min   |
| Laikas pripildyti oru, esant nominaliam slėgiui           | 1,1 s  |
| Darbinė terpė   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                   | Negalima naudoti tepamo oro.                     |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                             | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Terpės temperatūra  | 0 ... 60 °C                                      |
| Akustinis slėgis prie nominalaus darbinio slėgio          | 74 dB(A)   |
| Aplinkos temperatūra                                      | 0 ... 60 °C                                      |
| Maksimalus priveržimo momentas                            | 0,5 Nm   |
| Produkto svoris   | 26 g   |
| Montavimo tipas   | Su kiauryme<br>su priedais                       |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                          | QS-6   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3                          | Atviras slopintuvas                              |
| Vakuomo pajungimas  | G1/8   |
| Material of connecting thread                             | Aliuminio liejinys<br>Nikeliuotas varis          |
| Informacija   | atitinka RoHS                                    |
| Material seals  | NBR  |
| Material receiver nozzle                                  | POM  |
| Material housing  | POM- sustiprinta                                 |
| Material silencer   | PE   |
| Material transmitter nozzle                               | Aliuminio liejinys                               |
| Material fitting  | Žalvaris<br>Nikeliuota                           |